

CO₂プローブ GMP343 選定明細書

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CO₂プローブ	GMP343										0
1	サンプリング方式	拡散式	A									
		フロースルー式	B									
2	測定範囲	0... 1000 ppmCO ₂	1									
		0... 2000 ppmCO ₂	2									
		0... 3000 ppmCO ₂	3									
		0... 4000 ppmCO ₂	4									
		0... 5000 ppmCO ₂ *	5									
		0... 2%CO ₂ *	6									
3	アナログ出力**	0... 5 V		A								
		0... 2.5 V		B								
		4... 20 mA		C								
4	デジタル出力	RS-232			1							
		RS-485***			2							
5	ケーブル (電源供給/信号出力)	なし				N						
		2m(M12タイプメスコネクタ付き) (GMP343Z200SP)				A						
		6m(M12タイプメスコネクタ付き) (GMP343Z600SP)				B						
		10m(M12タイプメスコネクタ付き) (GMP343Z1000SP)				C						
6	指示計(MI70)	なし					0					
		指示計(MI70)+2m接続ケーブル****					1					
		2m接続ケーブルのみ					2					
7	アクセサリ	なし						N				
		チェック用アダプター(拡散式用)						A				
		USB接続キット*****						B				
		チェック用アダプター(拡散式用)+PC接続キット*****						C				
8	取付けフランジ	なし							0			
		あり							1			
9	接続ボックス	なし								N		
		あり								A		
11	取扱説明書	なし										A
		英語	[英語または日本語、いずれか1部のみ無償、]									B
		日本語	[いずれも追加1部毎に¥3,000となります]									J

* プローブ測定範囲が0... 5000 ppmCO₂または0...2%CO₂の場合、精度が保証される範囲は4000ppmまでです

** アナログ出力を変更する場合はPCに接続してスケーリングを変更する必要があります

*** RS-485を選んだ場合でも、設定変更等はRS-232で行なわれます(取扱説明書を参照ください)

**** このセットには以下のものが含まれます

- MI70指示計(充電池付)
- 充電用ACアダプター
- MI70Link(ソフトウェア、PC-MI70接続用RS232ケーブル付)
- 2m接続ケーブル(GMP343-MI70)

***** USB接続キットには以下のものが含まれます

- PC接続ケーブル(213379)+USB-D9変換アダプタ(219686)

CO₂プローブ GMP343

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考	
壁取付け用ブラケット	GMP343BRACKET		
取付け用フランジ	GMP343FLANGE		
フィルターキット(拡散式用)	GMP343FILTER		
チェック用アダプター	GMP343ADAPTER		
ケーブル接続ボックス	JUNCTIONBOX-8		
ケーブル(電源供給/信号出力)	GMP343Z200SP	ケーブル長2m	
	GMP343Z600SP	ケーブル長6m	
	GMP343Z1000SP	ケーブル長10m	
USB接続キット	213379+219686		
PC接続ケーブル(D9コネクタ)	213379	ケーブル長2m	
USB-D9変換アダプタ	219686		
MI70接続ケーブル	DRW216050SP		
工場計測アダプター	215519	水平用	
	215520	垂直用	

取扱説明書

機種名	注文コード	備考	
GMP343	M210514EN	英語	
	M210514JA	日本語	