

気圧変換器 PTB210 (デジタル出力) 選定明細書

項目		1	2	3	4	5
	気圧変換器	PTB210				
1	精度クラス	クラスA クラスB	(測定範囲: 500...1100hPaのみ)	A B		
2	測定範囲	500... 1100hPa 50... 1100hPa (クラスBのみ)		1 2		
3	出力信号	RS232C ※) RS485/RS232C ※) TTLレベル/RS232C		A B T		
4	ケーブル長	2m 3m 5m 10m			2 3 4 5	
5	取扱説明書	なし 英語 日本語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥1,500となります			A B J

※)2つの方法で同時に出力することはできません。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考
PTB210(デジタル)	M210669EN	英語
	M210669JA	日本語